





Omron Automation &amp; Safety


## A22NZ-2MM-TOA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Part Number:       | A22NZ-2MM-TOA   |
| Producent / marka: | Omron Automation & Safety   |
| Opis produktu      | CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM   |
| Arkusze danych:    |  A22NZ-2MM-TOA.pdf           |
| Status RoHs        |  Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| Stan magazynowy    | 12366 pcs stock   |
| Statek z           | Hongkong  |
| Sposób wysyłki     | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje A22NZ-2MM-TOA

|  |   |
|--|---|
| PART NUMBER  | A22NZ-2MM-TOA   |
| PRODUCENT  | Omron Automation & Safety   |
| OPIS   | CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM   |
| STAN OŁOWIU / STATUS ROHS  | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS   |
| DOSTĘPNA ILOŚĆ   | 12366 pcs   |
| ARKUSZ DANYCH  |  A22NZ-2MM-TOA.pdf |
| RODZAJ   | Maintained  |
| SERIA  | A22NW   |
| WYMAGA   | Contact Block(s), Illumination Source   |
| WYCIĘCIE W PANELU WYMIARY  | 22.3mm (Round)  |
| INNE NAZWY   | A22NZ2MMTOA   |
| POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)                                      | 1 (Unlimited)   |
| STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS                                     | Lead free / RoHS Compliant  |
| OŚWIETLENIE  | Illuminated - Orange  |
| SZCZEGÓLOWY OPIS   | Configurable Switch Body Selector Illuminated - Orange  |
| TYP URZĄDZENIA URUCHAMIAJĄCEGO                                       | Selector  |
| (WYBIERZ PIERWSZY, NASTĘPNIIE ZASTOSUJ FILTRY)<br>KOMPATYBILNE SERIE | Omron, A22NW  |

### Powiązane tagi

|   |   |   |
|---|---|---|
| Omron Automation & Safety A22NZ-2MM-TOA | Dystrybutor A22NZ-2MM-TOA                 | Dostawca A22NZ-2MM-TOA                      |
| A22NZ-2MM-TOA Cena                      | Zdjęcia A22NZ-2MM-TOA                     | Obraz A22NZ-2MM-TOA                         |
| Arkusze danych PDF A22NZ-2MM-TOA        | A22NZ-2MM-TOA Pobierz arkusz danych       | Arkusze danych A22NZ-2MM-TOA                |
| A22NZ-2MM-TOA Akcje                     | Kup A22NZ-2MM-TOA                         | Kup Omron Automation & Safety A22NZ-2MM-TOA |
| Omron Automation & Safety A22NZ-2MM-TOA | Dostawca Omron Automation & Safety        | Dystrybutor Omron Automation & Safety       |
| Omron Automation & Safety A22NZ-2MM-TOA | Omron Automation and Safety A22NZ-2MM-TOA |   |

### Produkty powiązane

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>A22NZ-2MM-NYA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM<br/>         Na stanie: 14908 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>A22NZ-2MM-NWA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM<br/>         Na stanie: 16199 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>  |
|  <p><b>A22NZ-2MM-TAA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM<br/>         Na stanie: 15264 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>    |  <p><b>A22NZ-2RL-01BA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY KEYLOCK NON-ILLUM<br/>         Na stanie: 10580 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>A22NZ-2MM-TRA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM<br/>         Na stanie: 13099 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>    |  <p><b>A22NZ-2RL-NBA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM<br/>         Na stanie: 17110 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>  |
|  <p><b>A22NZ-2MM-TGA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM<br/>         Na stanie: 15524 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>    |  <p><b>A22NZ-2MM-NGA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM<br/>         Na stanie: 13626 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>  |
|  <p><b>A22NZ-2MM-NRA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM<br/>         Na stanie: 14297 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>A22NZ-2MM-TWA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM<br/>         Na stanie: 15879 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>     |
|  <p><b>A22NZ-2RL-NAA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM<br/>         Na stanie: 14947 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>A22NZ-2MM-TYA</b><br/>         Producenci: Omron Automation &amp; Safety<br/>         Opis: CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM<br/>         Na stanie: 15406 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>     |

Copyright © 2020 Niezawodny dystrybutor komponentów elektronicznych

E-mail: [Info@infinity-electronic.com](mailto:Info@infinity-electronic.com)

Adres: 17F, budynek handlowy Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

